

音響装置用磁気誘導コイル

■ M-リンク

T-コイル内蔵補聴器をかけたまま音楽や音声を聴くことのできる磁気誘導コイル

**M-リンク・ステレオ** ¥10,260(税込) / **M-リンク・プラス** ¥6,480(税込) / **M-リンク・モノ** ¥7,344(税込)

- ◆音源に接続したM-リンクから磁気誘導により音楽や音声をT-コイル内蔵補聴器に直接伝送
- ◆片耳補聴器用誘導コイルと裸耳用イヤホンで両耳を生かす世界初のM-リンク・プラス
- ◆スマートフォン使用可



M-リンク・ステレオ  
(両耳用)



M-リンク・プラス  
(片耳用+イヤホン)



M-リンク・モノ  
(片耳用)



3.5mm プラグ(共通)



M-Link

Music Link by JiritsuCom

M リンクステレオ (両耳用) (イメージ)

型番	サイズ(mm)	重量(g)
TC2012 (M-リンク・ステレオ)	フック:83.5×2 コード:約 1,150	15
TC2003 (M-リンク・プラス)	フック:58 イヤホン:φ12×18 コード:約 1,200	10
TC2011 (M-リンク・モノ)	フック:83.5 コード:約 1,150	10

※1年間品質保証

M-リンク類には極細の銅線が使用されていますので断線しやすいためお取り扱いには十分にご注意願います



**延長コード**  
**J1-KM-A3-50**  
¥2,160(税込)

サイズ(mm)	重量(g)
5,000	110

※1年間品質保証

M-リンク装着方法



ヒアリンググループ  
テレコイル

高性能ネックループ

■ベルマンネックループ

BE9159

ミュージックプレイヤーや集音器の音声を聴く高性能ネックループ

¥9,720(税込)

- ◆Tコイル内蔵補聴器をしたまま音楽プレイヤーやテレビの音声を伝送
- ◆断線防止のため、強い力がかかると線が抜ける断線防止機能付
- ◆付属のループケーブルカバーで心地よい装着感
- ◆「ベルマンミノ」などの集音器と接続し、Tコイル内蔵の補聴器で音声を聴くことが可能



※断線防止機能が付いていますが、強く引っ張るとコイルが切れることもあるのでご注意ください



音楽プレイヤーやテレビと接続して補聴器を「T」にして使います。

サイズ(mm)	重量(g)	電源/その他
ケーブル:900 ループ径:220 (ストレート長:700)	60	インピーダンス:2×5Ω 3.5mm ステレオプラグ

※1年間品質保証