

会話、会議、講演やテレビの音声をイヤホンや磁気誘導コイルで明瞭に集音

¥102,600 (税込)


- ◆騒音の中でも鮮明な音声を集音し盗聴防止機能付き  
最新2.4GHzワイドバンドテクノロジー
- ◆受信器・発信器それぞれに無指向性マイク内蔵で、  
受信器から発信器をワンタッチ操作
- ◆約2.5時間の充電で、使用頻度によりですが、約8～12  
時間使用可能

	サイズ(mm)	重量(g)	電源
発信器	99x48x22	70	内蔵リチウムイオン
受信器		74	充電電池

付属品	イヤホン
-----	------

備考	
周波数	40-10,000Hz 遮断周波数 1.6kHz
音程・音量制御	9段階
出力	100mW (16Ω負荷時)
無線	2.4GHz、 3チャンネル自動選択、 QPSK 変調方式、 128bitAES 暗号化通信
無線到達距離	直線見通し 25m

※自治体により聴覚障害者用日常生活用具「会議用拡聴器」として  
給付対象品 ※1年間品質保証



ワイヤレス式テレビ補聴スピーカ

■ サウンドアシスト

AT-SPH1000TV


テレビの音声を鮮明に耳元までお届けするワイヤレス補聴スピーカシステム

¥28,080(税込)

- ◆ヘッドホン端子に付属のヘッドホンや M リンクを装着可能
- ◆はっきり音がヘッドホンでも楽しめる、軽量ヘッドホン付属
- ◆防滴仕様 (IPX2 相当)
- ◆大きな操作ボタンで簡単操作
- ◆分かりやすい簡易マニュアル付
- ◆約 2～3 時間の充電で、約 15 時間の連続使用

	サイズ(mm)	重量(g)	電源	備考
スピーカ	128x196x84	約 620	NiMH 充電電池	スピーカ：φ52mmx2 連続使用：約 15 時間 (フル充電時)
送信機	36x180x77	約 150	6VDC AC アダプタ	周波数帯：2.4GHz 到達距離：直線見通約 30m 入力端子：φ3.5mm ステレオミニプラグ
ヘッドホン	170x130x55	約 60		出力音圧レベル：93dB/mW 再生周波数帯域：20～20,000Hz

※「はっきり音」は SRS Labs, Inc. が開発した SRS Dialog Clarity 技術を採用しています。  
※1年間品質保証



補聴器周辺